

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Trieda položky	21T

Technický opis

Ø stopky D _s	8 mm
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	AH08K SCLCR/L06
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500