

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	AH08K SCLCR/L06
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	6 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500