

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260308 8/07
GTIN	4067263103905
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	8 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Dĺžka hlavy L ₁	13 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 0808D07
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500