

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	7,5 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	60 mm
Držiak ISO-kód	SDNCN 0808D07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500