

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	SDJCR/L 0808D07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	60 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť stopky	8 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	10 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500