

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/04mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260344 8/04   |
| GTIN             | 4067263103943 |
| Trieda položky   | 21T           |

## Technický opis

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Ø stopky $D_s$                            | 8 mm                           |
| Výška upínania $L_2$                      | 7,5 mm                         |
| vhodná otočná rezná platnička             | DC.. 04T0..                    |
| Držiak ISO-kód                            | A08F SDXCR/L04                 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 26                      |
| Uhol nastavenia $\kappa$                  | 93 Stupeň                      |
| Veľkosť doštičiek                         | 4 mm                           |
| Dĺžka hlavy $L_1$                         | 15 mm                          |
| Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$   | 9,2 mm                         |
| Odsadenie stredu $L_3$                    | 5 mm                           |
| Celková dĺžka $L$                         | 80 mm                          |
| Úžitková hĺbka $T$                        | 5 mm                           |
| Norma                                     | DIN 8024                       |
| Druh použitia                             | pravé                          |
| Vnútorňá hrúbka zatočenia do              | 3×D                            |
| Vnútorňé chladenie                        | áno                            |
| Použitie                                  | pozdlžne sústruženie, vnútorňé |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500