

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Držiak ISO-kód	E08K SDQCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Výška upínania L ₂	7,6 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	26 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500