

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/04mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Trieda položky	21T

Technický opis

Ø stopky D_s	8 mm
Držiak ISO-kód	A08F SDXCR/L04
Výška upínania L_2	7,5 mm
Odsadenie stredu L_3	5 mm
Dĺžka hlavy L_1	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	9,2 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 04T0..
Celková dĺžka L	80 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Veľkosť doštičiek	4 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500