

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Trieda položky	21T

Technický opis

Ø stopky D_s	8 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	7,6 mm
Dĺžka výčnelku L_1	26 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12 mm
Držiak ISO-kód	E08K SDQCR/L07
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500