

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260326 16/07 |
| GTIN | 4067263619796 |
| Trieda položky | 29E |

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

| | |
|--|----------------|
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 80 mm |
| Držiak ISO-kód | A16X SDUCR/L07 |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Séria | Master Mute |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 38 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 20 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. |
| Celková dĺžka L | 151 mm |
| neupínateľný rozsah S | 96 mm |
| Norma | DIN 8024 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Druh použitia | pravé |
| Kmitanie | tlmené |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |