

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
25/11mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Trieda položky	29E

## Popis

**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	125 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A25X SDUCR/L11
Celková dĺžka L	222 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Séria	Master Mute
neupínateľný rozsah S	155 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč