

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Celková dĺžka L	120 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Séria	Master Mute
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
Držiak ISO-kód	A12X SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
neupínateľný rozsah S	72 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč