

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Držiak ISO-kód	A40X SCLCR/L09
Ø stopky D _s	40 mm
Séria	Master Mute
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Celková dĺžka L	343 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč