

**Garant****Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	100 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 47
Držiak ISO-kód	A20X STFCL/L11
Celková dĺžka L	177 mm
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
neupínateľný rozsah S	120 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč