

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 47
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Držiak ISO-kód	A25X STFCCR/L11
Séria	Master Mute
Celková dĺžka L	222 mm
neupínateľný rozsah S	155 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč