

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Držiak ISO-kód	A40X SDUCR/L11
Celková dĺžka L	343 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	200 mm
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Séria	Master Mute
Ø stopky D _s	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč