

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	125 mm
Celková dĺžka L	222 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Séria	Master Mute
Držiak ISO-kód	A25X SDUCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
neupínateľný rozsah S	155 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč