

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Séria	Master Mute
Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Držiak ISO-kód	A12X SDUCR/L07
Dĺžka výčnelku L ₁	60 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
neupínateľný rozsah S	72 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč