

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Odsadenie stredu L_3	13 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	177 mm
Držiak ISO-kód	A20X SCLCR/L09
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Dĺžka výčnelku L_1	100 mm
neupínateľný rozsah S	120 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč