

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Odsadenie stredu L ₃	8,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Ø stopky D _s	12 mm
Séria	Master Mute
Držiak ISO-kód	A12X SCLCR/L06
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	16 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	60 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Celková dĺžka L	120 mm
neupínateľný rozsah S	72 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč