

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 47
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	100 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Celková dĺžka L	177 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Držiak ISO-kód	A20X STFCL/L11
Séria	Master Mute
neupínateľný rozsah S	120 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč