

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
16/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

Celková dĺžka L	151 mm
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	80 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A16X SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
neupínateľný rozsah S	96 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč