

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
32/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadel bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	160 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Celková dĺžka L	277 mm
Séria	Master Mute
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Držiak ISO-kód	A30X SCLCR/L09
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
neupínateľný rozsah S	192 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč