

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:  
25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu $L_3$	17 mm
Držiak ISO-kód	A25X SCLCR/L09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Ø stopky $D_s$	25 mm
Celková dĺžka L	222 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka výčnelku $L_1$	125 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
neupínateľný rozsah S	155 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč