

HOLEX**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 5xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232250 48
GTIN	4045197589088
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:
Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.
Upozornenie:
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	231,8 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Ø rozsah D_c	48 - 65 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Dĺžka stopky L_s	70 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 1600	659957 1600