

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 3xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232245 13
GTIN	4045197658074
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø stopky D _s	20 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Ø rozsah D _c	13 - 17,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	34,9 mm
Dĺžka stopky L _s	50 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3	211750 1,3