

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 8xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232265 13
GTIN	4045197592620
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.

Technický opis

Ø rozsah D_c	13 - 17,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Úžitková dĺžka L_1	114,3 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
---	------------

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený
uťahovací moment: 1,3

211750 1,3

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8

674248 TX8