



PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 4m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080241 4
GTIN	7391390097477
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelovej rýchlospojky Č. 080285 a ocelovej prípojky Č. 080290.

Technický opis

Materiál	PU špirálová hadica
Vnútorý Ø hadice	11 mm
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec
využiteľná dĺžka hadice	4 m

Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080285 1/2
Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/2	080290 1/2