

Yale

Pákový kladkostroj UNO plus A s okrúhrou ocelovou reťazou, Nosnosť: 1,5t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086017 1,5
GTIN	4053981776972
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia z ocelového plechu v kompaktnej konštrukcii. Plynulé uvoľňovanie **reťazca**. Vedenie reťaze pre bezporuchový pohyb reťaze.

Použitie:

Štandardné viacúčelové zariadenie pre pohodlné mnohostranné použitie.

Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvoľnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezataženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Vyhotovenie ATEX na požiadanie

Technický opis

Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Nosnosť	1500 kg
Materiál púzdra	Ocelový plech
Uvoľnenie reťaze	áno
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	35 daN
Nosnosť t	1,5 t
Počet vlákien reťaze	1
Hmotnosť	9,2 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák