

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 48
GTIN	4045197658470
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Ø rozsah D_c	48 - 65 mm
Úžitková dĺžka L_1	130,1 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	5
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

	659906 1600
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 1600	659957 1600