

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 8xD, Typ: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232265 25
GTIN	4045197592644
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.

Technický opis

Upínacie skrutky	232990 TX15
Ø rozsah D _c	25 - 35 mm
Úžitková dĺžka L ₁	289 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
--	-------------

	659906 1600
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600