

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232255 13
GTIN	4045197592507
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu  $f$  o 5 % a hodnoty  $vc$  o 10 %. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø rozsah $D_c$	13 - 17,5 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Úžitková dĺžka $L_1$	114,3 mm
Dĺžka stopky $L_s$	50 mm
Počet rezných hrán $Z$	2
Prevedenie	8xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3	211750 1,3
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8