

**Garant****Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131110 M8
GTIN	4067263829942
Trieda položky	11I

**Popis****Prevedenie:**

**Závitník High-Performance**, špeciálne vyvinutý pre **hliník a neželezné zliatiny**. **Extra dlhé upínacie drážky** a dĺžka krku pre použiteľné **hlbky závitov do 4xD**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.**
- **Extra dlhá geometria priestoru na triesky.**

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Norma	Výrobná norma
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø závit	8 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	105 mm
Hĺbka závit	28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Veľkosť závit	M8
Stúpanie závitov	1,25 mm

Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Druh závitů	M
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 4xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		

