

**Garant****Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136230 10X1
GTIN	4067263830580
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

**Vysoko výkonný strojový závitník**, špeciálne vyvinutý pre **hliník a zliatiny neželezných kovov**. **Dynamický sklon krútenia** drážok na triesky zaisťuje **optimálny odvod triesok** a **spoľahlivosť procesu**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladký DLC povlak pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie návarov za studena.**
- **Dynamické stúpanie upínacích drážok**
- **Krátka forma nábehu E**

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závit	30 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Ø závit	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh závit	MF
Celková dĺžka L	100 mm
Počet rezných hrán Z	3

Veľkosť závitú	M10×1
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N

CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		