

**Garant****Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, MF: 6X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136230 6X0,5
GTIN	4067263830542
Trieda položky	111

**Popis****Prevedenie:**

**Vysoko výkonný strojový závitník**, špeciálne vyvinutý pre **hliník a zliatiny neželezných kovov**. **Dynamický sklon krútenia** drážok na triesky zaisťuje **optimálny odvod triesok** a **spoľahlivosť procesu**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladký DLC povlak pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie návarov za studena.**
- **Dynamické stúpanie upínacích drážok**
- **Krátka forma nábehu E**

**Technický opis**

Ø závit	6 mm
Ø otvoru pod závit	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Hĺbka závit	18 mm
Veľkosť závit	M6x0,5
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	Výrobná norma
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm

Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závitu	MF
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N

CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		