

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222818 GG
GTIN	4960664671175
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,06 – 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEU 1205 ANER-GL
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		