

**BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227149 INOX |
| GTIN | 4960664731169 |
| Trieda položky | 25A |

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 4$ mm.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv f_z na zub | 0,05 – 0,08 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Typ | INOX |
| Typ | PR1535 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 070304 ER-JS |
| Typ | PR1535 |
| Rezný materiál | HM |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 160 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 160 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 | S |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |