

**Mitutoyo****Digitálny číselník Odčítanie 0,005 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434622 25
GTIN	4946368840529
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny a ďalší analógový ukazovateľ. Vhodné na nepretržité meranie pre sieťovú prevádzku. Meracia vložka s guľou z tvrdokovu, závit M2,5×0,45.

**Výhoda:**

- **Obojsmerné rozhranie Digimatic S1.**
- **Červené/zelené podsvietenie LCD pre vizuálne hodnotenie tolerancie GO/±NG.**
- **Analógové stĺpcové zobrazenie.**
- **Funkcia MAX/MIN RANGE (hodnota chodu) s frekvenciou 500 skenovaní/s.**
- **Externé elektrické napájanie cez sieťovú časť AC.**
- **Vysoká presnosť a prírastok číslíc 0,5 µm.**

**Funkcia:**

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s Ø 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane napájacieho kábla č. 497661, sieťovej časti AC 6V / 2A (CEE verzia Nemecko), zdvíhacej páčky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	59 mm
Rozsah merania	25,4 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Kalibrácia	C1
Meracia sila	≤ 1,8 N
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,005 mm
Menovité napätie	5,9 V
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka	168,5 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Najväčšia prípustná chyba	0,0025 mm
Dĺžka upínacej stopky	19,5 mm
Menovitý prúd	2 A
Hĺbka	49,1 mm
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	11 mm
Displej s podsvietením	áno
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

ADAPTER

497661 ADAPTER