

Mitutoyo

Digitálny číselník Odčítanie 0,005 mm, Rozsah merania: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434622 50
GTIN	4946368840666
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny a ďalší analógový ukazovateľ. Vhodné na nepretržité meranie pre sieťovú prevádzku. Meracia vložka s guľou z tvrdokovu, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

- **Obojsmerné rozhranie Digimatic S1.**
- **Červené/zelené podsvietenie LCD pre vizuálne hodnotenie tolerancie GO/±NG.**
- **Analógové stĺpcové zobrazenie.**
- **Funkcia MAX/MIN RANGE (hodnota chodu) s frekvenciou 500 skenovaní/s.**
- **Externé elektrické napájanie cez sieťovú časť AC.**
- **Vysoká presnosť a prírastok číslíc 0,5 µm.**

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s Ø 2,5 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho kábla č. 497661, sieťovej časti AC 6V / 2A (CEE verzia Nemecko), zdvíhacej páčky.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	≤ 2,3 N
Ø puzdra	59 mm
Rozsah merania	50,8 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	5,9 V
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Hĺbka	49,1 mm
Dĺžka	247,8 mm
Menovitý prúd	2 A
Dĺžka upínacej stopky	19,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,005 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	11 mm
Displej s podsvietením	áno
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 50	023000 50
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

Príslušenstvo

ADAPTER

497661 ADAPTER