

Mitutoyo**Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:
600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445136 600
GTIN	4946368859255
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

ABSOLÚTNA stupnica, žiadne nové nastavenie referenčného bodu po opätovnom zapnutí a neobmedzená rýchlosť posunu. Veľké ručné koliesko s ľahkým chodom. Rysovacia ihla s karbidovým hrotom a dátový výstup Digimatic. Veľký displej LCD (výška číslice 12 mm) pre jednoduché čítanie bez chýb.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly s karbidovým kovom č. 443510 veľ. 300.

Zvláštne príslušenstvo:

Držiak č. 445180, dátový kábel č. 497080.

Technický opis

Životnosť batérií cca.	20000 h
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Meracie stĺpy - prierez	35×12 mm
Odčítanie	0,01 mm

Počet obsiahnutých batérií	1
Výška označenia	600 mm
Plocha podstavca Šírka	120 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Plocha podstavca Dĺžka	180 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	12 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024640 1000

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443510 300