

Mitutoyo

Digitálne absolútne úchylkomery Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný úchylkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.

- **Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).**
- **S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.**
- **Možný je jednoduchý výpočet a identifikácia vrcholovej hodnoty.**
- **Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.**
- **Hodnotenie GO/±NG sa vykonáva úpravou hornej a spodnej hodnoty tolerancie.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Odčítanie voliteľné	0,0005 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	≤1,5 N
Hrúbka krytu	38,1 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø puzdra	59 mm
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5