

HOLEX**Základné teleso Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 8×D, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232265 36
GTIN	4045197592651
Trieda položky	22G

Popis**Prevedenie:**Na otvory do presnosti IT10. **S priamym drážkovaním.****Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Redukčné puzdrá MK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.**Technický opis**

Úžitková dĺžka L_1	349,3 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Ø rozsah D_c	36 - 47 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	8×D
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Sada skrutiek Torx®10-dielne Pohon TX15	232990 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Sada skrutiek Torx®10-dielne Pohon TX20	232990 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600