

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130250 M20
GTIN	4067263036302
Trieda položky	12G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**  
Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	M
Veľkosť závit	M20
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Ø závit	20 mm
Celková dĺžka L	95 mm
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 352
Stúpanie závitov	2,5 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm

Hĺbka závitú	40 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

