

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130500 14X1,5
GTIN	4067263036388
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**
Závit z plne vybrúseného a podbrúseného materiálu.

Technický opis

Druh závit	MF
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	28 mm
Ø stopky D _s	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závit	M14×1,5
Norma	DIN 2181
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Ø závit	14 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Celková dĺžka L	70 mm

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		