

Garant**Vyvíťavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Dĺžka výčnelku L_1	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	A16X STF/CR/L11
Séria	Master Mute
Ø stopky D_s	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
neupínateľný rozsah S	96 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč