

**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 4$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Typ	PR1535
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,05 – 0,08 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 070308 ER-JS
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		