

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232255 36 |
| GTIN | 4045197592538 |
| Trieda položky | 22G |

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Upínacie skrutky | 232990 TX20 |
| Ø stopky D_s | 40 mm |
| Úžitková dĺžka L_1 | 349,3 mm |
| Ø rozsah D_c | 36 - 47 mm |
| Dĺžka stopky L_s | 70 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Prevedenie | 8xD |
| Stopka | ISO 9766 |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50 | 659874 50 |
| Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20 | 674248 TX20 |
| Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15 | 232990 TX15 |
| Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20 | 232990 TX20 |
| | 659906 1600 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600 | 659957 1600 |