

**Garant****Digitálny strmeňový mikrometer HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Trieda položky	41B

**Popis****Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Vďaka automatickému vypnutiu sa dosahuje veľmi dlhá životnosť batérie. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy so skosenými hranami. Predĺžená rača s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulová poloha v akejkoľvek polohe. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

**Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	1
----------------------------	---

Výška cifier LDC displej	12 mm
Ø vretena	6,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Prevedenie vretena	tvrdené a brúsené
Séria	HCT
Odčítanie	0,0005 palec
Typ batérií	Gombíkový článok
Stúpanie vretena	1 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odčítanie	0,001 mm
Prevedenie Meracia plocha	tvrdokov
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Prepínanie relatívneho/absolútneho merania	áno
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky  
maximálny rozsah merania 25

022000 25

022010 100

Kalibrácia DAkkS  
Strmeňový mikrometer bez nastavovacej  
mierky maximálny rozsah merania 100

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria  
Typ batérií CR2032

081560 CR2032