

Garant**Digitálny strmeňový mikrometer HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Trieda položky	41B

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Vďaka automatickému vypnutiu sa dosahuje veľmi dlhá životnosť batérie. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy so skosenými hranami. Predĺžená rača s vysokorychlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulová poloha v akejkoľvek polohe. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032. 1 nastavovací rozmer.

Technický opis

Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
-------------------	------------------------------

Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Počet nastavovacích mierok	1
Výška cifier LDC displej	12 mm
Séria	HCT
Prevedenie Meracia plocha	tvrdokov
Odčítanie	0,0005 palec
Prevedenie vretena	tvrdené a brúsené
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,001 mm
Stúpanie vretena	1 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Ø vretena	6,5 mm
Kalibrácia	B2
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Prepínanie relatívneho/absolútneho merania	áno
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

022040 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej
mierky maximálny rozsah merania 100

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane
nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032