

**MIRKA****Brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) Galaxy Multiperforácia, Ø 150 mm, Zrinitosť: 240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567787 240
GTIN	6416868554137
Trieda položky	56M

**Popis****Prevedenie:**

Nová, inovatívna abrazívna technológia Mirka® Galaxy kombinuje účinnosť s dlhou životnosťou bez upchávania vďaka novému samoostriacemu keramickému zrnu a perforácii Multifit. Modré keramické zrno zostáva trvalo ostré, pretože sa počas používania láme vo svojej štruktúre a má tak samoostriaci účinok. Mirka® Galaxy využíva nový koncept Mirka MultiFit – vďaka optimálnemu umiestneniu otvorov je možné použiť brúsny materiál na akomkoľvek zariadení bez potreby špeciálneho zarovnania. Viaczožkový vzor otvorov vytvára dokonalú rovnováhu dlhej životnosti a odsávania prachu. Sériu Mirka® Galaxy je založená na podkladovom materiáli polyesterová fólia s povrchovou úpravou a je k dispozícii v kompletnom rozsahu zrnitosti od hrubej zrnitosti 40 až po jemnú zrnitosť 2000. Mirka® Galaxy je ideálny všestranný výrobok, ktorý sa môže používať na mäkkom aj tvrdom povrchu.

So **stabilnou fóliou z papiera**. Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu.

**Výhoda:**

- **Dlhá životnosť bez upchávania, odpudzovanie prachu, nízke opotrebovanie keramických zrn.**
- **Samoostriaci efekt automatickým rozbitím svojej štruktúry – vytvorenie nových hrán.**
- **Mirka® Galaxy využíva nový vzor otvorov Multifit na dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi dlhou životnosťou a odsávaním prachu.**

- **Dlhšia životnosť vďaka neprilnavému povrchu, ktorý optimálne odpudzuje prach. Vďaka tejto povrchovej úprave nezostáva prach na brúsnom materiáli, čo spolu so vzorom otvorov Multifit zabezpečuje lepšie odsávanie prachu.**
- **Rovnomerný výbrus vďaka vynikajúcemu opotrebovaniu zrna.**
- **Zlepšená odolnosť voči roztrhnutiu pri zaťažení hrán.**

**Použitie:**

- **Nátery**
- **Omietka/špachtľa**
- **Plast**
- **Tmeliaca masa**
- **Základný náter**
- **Pevný povrchový materiál**
- **Mäkké drevo/ihličnaté drevo**
- **Ušľachtilá oceľ**
- **Oceľ**
- **Syntetické materiály**
- **Fornier**
- **Drevotrieskové dosky**
- **Plasty**
- **sklenené vlákno**
- **Tvrde drevo**
- **MDF/HDF**
- **Mäkká oceľ/karbón**
- **neželezné kovy**
- **Odstraňovanie náteru**
- **Obrusovanie laku**

Možno použiť za sucha aj za mokra na drevo, laky, kovové a plastové povrchy.

Vysokokvalitné samoostriace keramické brúsne zrna (CER), otvorená disperzia. Môže sa používať univerzálne pre hrubé, stredné a jemné záverečné brúsenie.

## Technický opis

Schéma vrtania	Perforácia Multifit
Ø kotúčov	150 mm
Zrnitosť	240
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Brúsna podložka	Polyamidová tkanina
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm

Upínač	Suchý zips
Odsávanie prachu možné	áno
Označenie výrobcu	GALAXY
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		